



Nota: Prévoir 10 à 15 couches de MLI sur la totalité de l'écran 4K.
Prévoir sur l'écran 4K des fixations adhésives VELCRO
pour le maintien du matelas de MLI.

·	·	·	·	·	·
C B	22-05-25	71 CARA ZM- 3000 001 25	Graffin	Graffin	
C A	22-04-25	71 CARA ZM- 3000 001 25	Graffin	Graffin	
P A	21-03-25	Origine	Graffin		
Si 1e	Date	Ref. approb. ou modif.	Dess.	Vérif.	
Ss-Ens./Sub Assy.: 71 CARA DM- 3000 000					
Séparateur Séparateur		Ss-Traitant Supplier		Pour CONSULTATION	
0,00	0-00				

Quantité/Quantity: 1		Echelle/Scale: 1:2		Masse / Mass: 31 Kg	
Plan dessiné avec le système C.A.D. CATIA V5. Ne peut être modifié que par le même système. CATIA V5 C.A.D. - Drawing. Do not make manual modification or reinterpretation.					
Ref. C.A.D.: 30000001CB_Ensemble_ecran_4K.CATDrawing					
Station de test					
Ecran thermique 4K					
Ensemble écran thermique 4K					
Ensemble écran 4K					
Ref. ext. : .		Contrat : .			
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1				Planche/Sheet: 1 / 3	
71		CARA DM- 3000		000 CB	

