

Nomenclature de l'environnement technique

Dispositif Actionné de Sécurité - DAS

➤ Principe de la codification des DAS en vigueur au CHU de Poitiers :

Volet de désenfumage type «vantaux » appellation **TD** (trappe désenfumage)
Volet de désenfumage type « tunnel » appellation **VD** (volet désenfumage)
Ouvrant de désenfumage appellation **OD** (ouvrant désenfumage)
Clapet Coupe Feu appellation **VC** (Volet confort)
Porte Coupe feu battante appellation **PB** (porte battante)
Porte Coupe feu coulissante appellation **PC** (porte coulissante)
Déverrouillage Issues de secours appellation **UGIS**
Asservissement Porte automatique appellation **PA** (porte automatique)
Moteur de désenfumage extraction appellation **VDE** (ventilateur désenfumage extraction)
Moteur de désenfumage soufflage appellation **VDS** (ventilateur désenfumage soufflage)
Non stop ascenseur appellation **NSA**
Centrale traitement d'air appellation **CTA**

➤ Principe des textes clairs :

Bâtiment/Etage/ZS/DAS N° DAS

Exemple: PRC/N-2/ZSA2/TD001/VD002

➤ Détection Incendie textes clairs sur SDI:

Bâtiment/étage/Local/ZD/A(pour adresse)N°point

Exemple : PRC/N-2/Chambre 10/ZD001/A010

➤ Coffret de relayage et Moteur de désenfumage même repère

VDE 01 (Ventilateur Désenfumage Extracteur 01) et **CR VDE 01**

➤ Clapet Coupe feu non raccordé au SSI repère CVC : **CCF 01**

Clapet Coupe Feu et Volet de désenfumage raccordé au SSI repère SSI :

VC 01 (Volet confort), **TD 01** (trappe de désenfumage) **VD01** ((volet désenfumage)

Plomberie

➤ plaques avec chaînettes

Dans faux plafonds ou dans les VS

Plaque ronde de diamètre 10cm en plastique sérigraphié

Bleu réseau EF

Rouge réseau ECS

Rouge réseau RECS

Indications à faire figurer : **Secteur – niveau – colonne**

➤ Pour les organes desservant des zones, faire figurer :

Plaque ronde de diamètre 10cm en plastique sérigraphié

Bleu réseau EF

Rouge réseau ECS

Rouge réseau RECS

Indications des zones condamnées : **Secteur – niveau – colonne – usages des pièces concernées**

➤ Pastilles sur porteurs de faux plafonds :

Pastille sérigraphié en plastique autocollant avec symbole caractérisant les vannes ou l'organe (clapet, ...)

Distinguer :

- vannes (symbole bleu pour EF ; symbole rouge pour ECS et RECS)
- clapets antiretour (symbole bleu pour EF ; symbole rouge pour ECS et RECS)

Courants Forts (CFO) et courants faibles (cfa)

La norme NF EN 60204 1 définit la couleur de filerie que nous souhaitons employer :

➤ CFO : Couleurs de fil utilisées

Circuit de puissance (moteurs & distribution) NOIRE

Neutre circuit de puissance (moteurs & distribution) BLEU CLAIR

Télécommande alternative ROUGE

Circuit continu (positif & négatif) BLEU FONCE

Circuit d'intensité NOIRE

Information par contact libre de potentiel ORANGE

Circuit de terre VERT/JAUNE

➤ Cfa : Pour le câblage informatique :

Vert pour téléphonie

Bleu pour informatique

Le titulaire doit mettre en œuvre les chemins de câbles et conduits qui lui sont propres et ceci à une hauteur maximum de 3,50 m pour faciliter la maintenance ultérieure.

Toutes les prises raccordées sur le réseau ondulé seront équipées de détrompeurs (couleur rouge)

➤ Pour les terminaux CFO, cfa

Nous demandons un marquage par film autoadhésif étanche

Étiquettes autoadhésives de couleurs blanches – écriture noir

➤ Pour le repérage des terminaux :

N° de prise = N° de contact dans baie (soit 2 étiquettes)

Étiquette sur la prise

- Code du pavillon – 2 caractères (ex : MA= Maillol).
- Niveau – 2 caractères (ex : SS, RC,01,02...).
- Aile ou zone – 1 caractère (ex :A,B,C,D...).
- numéro de prise – 5 caractères (ex : 00001, 00002, 00003, 00004...).

Fluides médicaux

Les couleurs conventionnelles pour les fluides médicaux sont définies par la norme NF X 08-100 et NF EN 737-3,

Repérage sur l'ensemble du parcours de la nature du fluide véhiculé par étiquettes adhésives avec le nom du gaz ou son symbole, sa couleur, son sens et la pression du fluide,