




LEGENDE ELECTRIC CFO / CFA

	Interrupteur simple allumage H1.10m		Circuit breaker
	2m - Tr. d'alimentation en alimentation CFA H1.10m		Traçage de composants
	Commande marchandise à def H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC01 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC02 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC03 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC04 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC05 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC06 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC07 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC08 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC09 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC10 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC11 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC12 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC13 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC14 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC15 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC16 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC17 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC18 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC19 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC20 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC21 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC22 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC23 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC24 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC25 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC26 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC27 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC28 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC29 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC30 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC31 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC32 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC33 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC34 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC35 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC36 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC37 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC38 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC39 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC40 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC41 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC42 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC43 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC44 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC45 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC46 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC47 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC48 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC49 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC50 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC51 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC52 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC53 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC54 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC55 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC56 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC57 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC58 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC59 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC60 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC61 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC62 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC63 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC64 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC65 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC66 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC67 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC68 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC69 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC70 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC71 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC72 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC73 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC74 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC75 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC76 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC77 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC78 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC79 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC80 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC81 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC82 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC83 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC84 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC85 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC86 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC87 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC88 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC89 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC90 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC91 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC92 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC93 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC94 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC95 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC96 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC97 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC98 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC99 H1.2.20m
	Bouton poussoir sur minuterie H1.10m		LSC d'évacuation - Type LSC100 H1.2.20m

Définition des Fonds de plans et Documents de références

N° de Document	Index	Date	Observations
MAT_CTE_A-01-EXE_1400_RA_TZ_ENS_A-Coffrage PH R4	A	04/01/2022	Fond de plan structure niveau R+4
AD06_Architectes_PG_Plan R+4_INDICE L	L		Fond de plan architecte niveau R+4

Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires

Fonction	Intervenant	Adresse	Représentant	Coordonnées
Membre d'ouvrage	Mairie de la Ville	182 Rue Saint Honoré, 75001 Paris	Philippe Deland	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	OPHC	30 rue du Château des Rois, 75011 Paris	Jean Michel Filippi	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	NP2 architectes	25 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris	Paul Mathieu Devillon	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	Marion Bernard	24 rue de la République, 13007 Marseille	Edouard Champelle	M. 06 05 19 94 40
Membre d'ouvrage	Point Supreme	Genève/Koblenz 68	Konstantinos Partakos	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	Olivier Seyler	11711 République, 75001 Paris	Marlene Baccini	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	Alain Roberts	8 rue des Amis, 75011 Paris	David Baccini	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	DVID	18 rue de la République, 75011 Paris	Alain Roberts	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	ALTO	1 Avenue du Gai Luron, 75001 Paris	Benjamin Dutoit	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	VPERAS	40 Rue de la République, 75001 Paris	Patrice Gauthier	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	PEUTZ	18 rue de la République, 75001 Paris	Laurent Escudé	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	Conseil Urbain	178 avenue du Prado, 13008 Marseille	Agathe Chavet	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	AVR	15 rue de la République, 75001 Paris	Youssef Rik	M. 01 42 55 11 00
Membre d'ouvrage	ERD Environnement	14 Druas des Trévis, 13127 Vitrolles	Aurélien Pignatelli	M. 06 05 19 94 40

Plan Niveau R+4 Distribution CFO

3401 B

numéro de plan + nom de fichier échelle : 1/100 format : 1320x940

Lot	Entreprise	Adresse	Représentant	Coordonnées
1	NEO	300 rue de la République, 75001 Paris	Pierre CLIMENT	M. 01 42 55 11 00

Lot	Date	Modifications	Dessiné par	Vérifié par
A	15/06/2023	DOE	N.S.	V.E.
B	17/06/2024	Modif. DOE suivant rapport de conception	S.B.O.	V.E.

OPERATION	EMETTEUR	LOT	PHASE	N°	NIVEAU / ZONE	TYPE	INDICE
MAT	NE	0011	DOE	3401	R4 / TZ	MAP	B