


Emplacement câblé pour appel ACKERMANN MAGNETIQUE
PC 2x10/16 A+T MOSAIC, à puits affleurant, blanche antimicrobien
Fourniture, montage, tubage prise ALS (avec plastron TLV ABS blanc)
SPOT FLEX-E LIGHT, Gris (longueur 640mm)
Conjoncteur RJ 45 catégorie 6, FTP, 2 modules, Mosaic 45 (non câblé)

Client :	CH BROCA
Projet :	
Service :	-
Chambre N°:	
Quantité :	3
Désignation:	Gaine Siléa

467100



© 2009, TLV, Tous droits réservés. Ce document est la propriété de TLV, il ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite.

Couleur : VOIR PLAN

Eclairages:	Types	Commandes
Ambiance:	LED TD	par telerupteur TLV
Lecture:	FLEX E LIGHT	par telerupteur TLV
Veille:	LED	EXT
Soins:	-	-
Montée/Descente:	-	-

Informations :

La gaine tête de lits doit être installée et utilisée conformément à la norme ISO 11197					
NORME CABLAGE NF		NORME TUBAGE NF		TLV Healthcare	
ECHELLE: -		Tol. Alg. +/- 2 mm		1 rue du Meunier 59390 Lys Lez Lannoy FRANCE t +33 (0) 320 815 001 e +33 (0) 320 815 019	
DESSINE PAR: AD		No PLAN CLIENT: -			
DESSINE LE: 17.02.2025		DOSSIER: DTL82980	No DEVIS: 001	No PLAN: A	INDICE: -
VERIFIE PAR:					
VERIFIE LE:					
Folio	1	/	1		