

IDENTIFICATION						SURFACES ET AMENAGEMENTS				SECOND ŒUVRE				CONDITIONS EXPERIMENTALES								PLOMBERIE						ELECTRICITE					COMMENTAIRES				
Bâtiment	Modèle	Nb de chambre	N° de chambre	Usage	Confinement	Surface	Nombre de côté équipés en tabliers	Nombre d'étages de tablar	Dimension des tabliers	Bâti technique / support process-fond de salle	Ceilon	Plafond	Sol	Porte	Hublot	Spectre lumineux en LED	Eclairage Dimmable	Intensité lumineuse moyenne à 40cm (tenant compte de la décroissance sur la durée de vie de l'éclairage)	plage température (précision de la consigne et homogénéité dans la pièce)	plage hygrométrie (précision de la consigne et homogénéité dans la pièce)	Déshumidification	Humidification	Extraction d'air : Avec raccordement sur réseau hygiénique du bâtiment et vanne manuelle de réglage	Extraction d'air : Filtration terminale	EU en attente	Siphon de sol	Récupération des EU des tabliers et étagères	EF du bâtiment	Cuve mobile avec robinetterie EF commande manuelle, siphon et raccordement à l'attente EU	Arrosage automatique	Ferti-irrigation	Prises électriques bâti technique		Prises électriques LED (4a)	Prises matériels utilisateurs (4b)	Prises instrumentation process métrologie (4c)	Eclairage de confort
C	CC2	4	A1 à A4	Chambre banalisée	L2	10m²	2	2	Tablar sur pieds en inox 304L sur la prondeur de la chambre et décomposé par modules de 1,5x0,60x2,0m environ.	OUI	Salle blanche ou équivalent Latérales : Perforées pour parois diffusantes	Salle blanche	UHP/BE/CE2 Sol souple bactériostatique et fongistatique	Salle blanche 90x205 Joints statiques 4 faces	Oui, affleurant avec plaque d'occultation sur couloir	Sunlike	OUI	800 µmol /m2 /sec (réglage possible à 400 µmol /m2 /sec)	20-26°C (+/-1°C, +/-3°C)	Hygrométrie contrôlée = 60-80% (+/-1%, +/-10%)	OUI	Mobile (hors travaux)	0 - 50m³/h réglage variable	EU12	OUI	NON	NON	2 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour pour : - le système d'arrosage automatisé - l'évier - système d'humidification mobile	NON	NON	NON	2 + 2	2 x 3groupes de 3 Prises	2 x 2 Prises	2 x 3 Prises	OUI	
	CC2	5+1	A5 à A7, A10, A11 A9 (sur BPU)	Chambre banalisée A10 Culture in vitro Marchantia	L2	10m²	2	3	Tablar sur pieds en inox 304L sur la prondeur de la chambre et décomposé par modules de 1,5x0,60x2,0m environ.	OUI	Salle blanche ou équivalent Latérales : Perforées pour parois diffusantes	Salle blanche	UHP/BE/CE2 Sol souple bactériostatique et fongistatique	Salle blanche 90x205 Joints statiques 4 faces	Oui, affleurant avec plaque d'occultation sur couloir	Sunlike	OUI	800 µmol /m2 /sec (réglage possible à 400 µmol /m2 /sec)	20-26°C (+/-1°C, +/-3°C)	< 90% en fonctionnement	OUI	Mobile (hors travaux)	0 - 50m³/h réglage variable	EU12	OUI	NON	NON	2 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour pour : - le système d'arrosage automatisé - l'évier - système d'humidification mobile	NON	NON	NON	2 + 2	2 x 3groupes de 3 Prises	2 x 2 Prises	2 x 3 Prises	OUI	
	CC2	1	A12	Chambre banalisée	L2	10m²	2	3	Tablar sur pieds en inox 304L sur la prondeur de la chambre et décomposé par modules de 1,5x0,60x2,0m environ.	OUI	Salle blanche ou équivalent Latérales : Perforées pour parois diffusantes	Salle blanche	UHP/BE/CE2 Sol souple bactériostatique et fongistatique	Salle blanche 90x205 Joints statiques 4 faces	Oui, affleurant avec plaque d'occultation sur couloir	Sunlike	OUI	800 µmol /m2 /sec (réglage possible à 400 µmol /m2 /sec)	16-26°C (+/-1°C, +/-3°C)	< 90% en fonctionnement	OUI	Mobile (hors travaux)	0 - 50m³/h réglage variable	EU12	OUI	NON	NON	2 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour pour : - le système d'arrosage automatisé - l'évier - système d'humidification mobile	NON	NON	NON	2 + 2	2 x 3groupes de 3 Prises	2 x 2 Prises	2 x 3 Prises	OUI	
	CC2	1	B1	Transgenese - Séchage de graines	L2	10m²	2	Rayonnage MO.	Selon matériel de la MO	OUI	Salle blanche ou équivalent Latérales : Perforées pour parois diffusantes	Salle blanche	UHP/BE/CE2 Sol souple bactériostatique et fongistatique	Salle blanche 90x205 Joints statiques 4 faces	Oui, affleurant avec plaque d'occultation sur couloir	Sans objet	Sans objet	Sans objet	20-26°C (+/-1°C, +/-3°C)	Hygrométrie contrôlée = 30-50% (+/-1%, +/-10%)	OUI	Mobile (hors travaux)	0 - 50m³/h réglage variable	EU12	OUI	NON	NON	2 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour pour : - le système d'arrosage automatisé - l'évier - système d'humidification mobile	NON	NON	NON	2 + 2	2 x 3groupes de 3 Prises	2 x 2 Prises	2 x 3 Prises	OUI	Pièce techniquement prévue pour être réversible
	CC2	1	A8	Transgenese - Stockage de graines	L2	10m²	2	Rayonnage MO.	Selon matériel de la MO	OUI	Salle blanche ou équivalent Latérales : Perforées pour parois diffusantes	Salle blanche	UHP/BE/CE2 Sol souple bactériostatique et fongistatique	Salle blanche 90x205 Joints statiques 4 faces	Oui, affleurant avec plaque d'occultation sur couloir	Sans objet	Sans objet	Sans objet	16-26°C(+/-1°C, +/-3°C) Sans fonctionnement de la ventilation	Hygrométrie contrôlée = 60-80% (+/-1%, +/-10%)	OUI	Mobile (hors travaux)	0 - 50m³/h réglage variable	EU12	OUI	NON	NON	2 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour pour : - le système d'arrosage automatisé - l'évier - système d'humidification mobile	NON	NON	NON	2 + 2	2 x 3groupes de 3 Prises	2 x 2 Prises	2 x 3 Prises	OUI	Pièce techniquement prévue pour être réversible
	CC3	1	A1	Chambre de culture en environnement L2+/-L3	L3	10m²	2	3	Tablar sur pieds en inox 304L sur la prondeur de la chambre et décomposé par modules de 1,5x0,60x2,0m environ.	OUI	Salle blanche ou équivalent Latérales : Perforées pour parois diffusantes	Salle blanche	UHP/BE/CE2 Sol souple bactériostatique et fongistatique	Salle blanche 90x205 Joints statiques 4 faces	Oui, affleurant avec plaque d'occultation sur couloir	Sunlike	OUI	800 µmol /m2 /sec (réglage possible à 400 µmol /m2 /sec)	20-26°C (+/-1°C, +/-3°C)	< 90% en fonctionnement	OUI	Mobile (hors travaux)	SANS VENTILATION	Sans objet	OUI	NON	NON	2 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour pour : - le système d'arrosage automatisé - l'évier - système d'humidification mobile	NON	NON	NON	2 + 2	2 x 3groupes de 3 Prises	2 x 2 Prises	2 x 3 Prises	OUI	
D	CC1	8	A1 à A8	Chambre banalisée	L1	10m² + annexes techniques latérales	2	6 CC à 2 niveaux 2 CC à 3 niveaux	Tablar sur pieds en inox 304L sur la prondeur de la chambre et décomposé par modules de 1,5x0,60x2,0m environ.	OUI	Salle blanche ou équivalent Latérales : Perforées pour parois diffusantes	Salle blanche	UHP/BE/CE2 Sol souple bactériostatique et fongistatique	Salle blanche 90x205 Joints statiques 4 faces	Oui, affleurant avec plaque d'occultation sur couloir	Sunlike	OUI	800 µmol /m2 /sec (réglage possible à 400 µmol /m2 /sec)	20-26°C (+/-1°C, +/-3°C)	< 90% en fonctionnement	OUI	Mobile (hors travaux)	0 - 50m³/h réglage variable	NON	OUI	NON	NON	2 avec vannes d'arrêt 1/4 de tour pour : - le système d'arrosage automatisé de process - l'évier - système d'humidification mobile	OUI	NON	NON	2 + 2	2 x 3groupes de 3 Prises	2 x 2 Prises	2 x 3 Prises	OUI	